


EuropacPRO 19" Subrack Kit for Railway, 屏蔽型, SNCF, CompactPCI

用于铁路应用的插箱，符合 SNCF 标准，适用于
CompactPCI 应用的屏蔽版本。



功能

SNCF 认证, EuropacPRO-fer, 经测试符合 NF F 61-005 和 NF F 60-002 标准

19" 角规牢固地固定在侧面板（TOX 冷焊），特别适合高机械应力（抗振性）

NFF 标准的侧向支撑杆便于将插箱插入（机柜）框架中。双 19" 螺钉孔位置增加了额外的安全性（NFF 标准）

IP 20, 符合 IEC 60529

1 GHz 时, EMC电磁屏蔽约为 40 dB, 2 GHz 时, 约为 30 dB, 前提是正面覆盖屏蔽型前面板, 经测试符合 VG 95373 第 15 部分

铝结构

提供改造, 如开孔、各种表面或尺寸

扁平包装, 节省空间

静态负载:	15kg
深度:	320mm
材料:	铝
完成:	阳极氧化; 钝化
符合:	IEC 60297-3-103; IEEE 1101.10; SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002
产品类型:	插箱/机箱
EMC 屏蔽:	是



技术参数

Table 1/2						
物料号	机架高度	机架宽度	包装数量	用于安装	板深度	垫片类型
21500-046	6U	84HP	1	背板	160mm	织物 EMC
21500-047	3U	84HP	1	背板	160mm	织物 EMC
21500-072	6U	36HP	1	背板	160mm	织物 EMC
21500-069	3U	36HP	1	背板	160mm	织物 EMC

Table 2/2				
物料号	耐冲击和振动性	包含手柄	安装	认证
21500-046	5g (force)	是	机架	SNCF, RoHS
21500-047	5g (force)	是	机架	SNCF, RoHS
21500-072	5g (force)	是	机架	RoHS
21500-069	5g (force)	是	机架	RoHS

其他产品详情

Fer = Ferroviaire = 法国铁路，1 T = 4 HP = 20.32 mm 插箱的连接器安装架，不锈钢，应要求提供 9 T 或 21 T 版本。

可应要求提供版本 9 T；测试报告可在线提供。

导轨颜色符合 IEEE 1101.10 标准 红色 = CPU 板的空间；灰色 = 外围板的空间；绿色 = CompactPCI 的空间；19" 电源 0,1" 偏移。

支持个性化配置: 支持较大范围高度，宽度和深度定制；根据不同应用可选多种规格导轨,内部附件和安装材料。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America	Europe	Asia	Middle East & India
All locations	Straubenhardt, Germany	Shanghai, China	Dubai, United Arab Emirates
+1.763.422.2661	+49.7082.794.0	+86.21.2412.6943	
Chat with us:	Betschdorf, France	Qingdao, China	+971.4.378.1700
nvent.com/schroff	+33.3.88.90.64.90	+86.532.8771.6101	Bangalore, India
	Warsaw, Poland	Singapore	+91.80.6715.2001
	+48.22.209.98.35	+65.6768.5800	Istanbul, Turkey
	Assago, Italy	Shin-Yokohama, Japan	+90.216.250.7374
	+39.02.932.7141	+81.45.476.0271	Chat with us:
	Chat with us:	Chat with us:	nvent.com/schroff
	nvent.com/schroff	nvent.com/schroff	



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE