


前面板 EMC 不锈钢屏蔽套件, for U-Shaped front panels



防锈 EMC 垫片可插入 U 型前面板右侧的插槽。

The gasket will be clipped onto the right front panel bracket, the 19" bracket or rear profile of the subrack

功能

不锈钢 EMC 垫片，适用于 SCHROFF U 型前面板，提供卓越的屏蔽效能和广泛的温度范围（从 -200 至 +160°C）。

安装简单——将垫片插入右侧前面板支架, 19 英寸支架或插箱的尾型槽

温度范围从 -200 至 +160°C。


搭配: 插箱; 仪器箱; 前面板
产品系列: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; PropacPRO; 框架式插入单元
产品类型: 屏蔽套件
材料: 不锈钢

技术参数

物料号	机架高度	包装数量	机架宽度
21102-115	2U	10	10HP
21102-105	3U	10	
21102-106	3U	100	100HP
21102-113	4U	10	10HP
21102-117	5U	10	10HP
21102-108	6U	100	100HP
21102-107	6U	10	10HP
21102-109	9U	10	10HP

需要防锈的 EMC 垫片来为前面板提供屏蔽防护。

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America	Europe	Asia	Middle East & India
All locations	Straubenhardt, Germany	Shanghai, China	Dubai, United Arab Emirates
+1.763.422.2661	+49.7082.794.0	+86.21.2412.6943	
Chat with us:	Betschdorf, France	Qingdao, China	+971.4.378.1700
nvent.com/schroff	+33.3.88.90.64.90	+86.532.8771.6101	Bangalore, India
	Warsaw, Poland	Singapore	+91.80.6715.2001
	+48.22.209.98.35	+65.6768.5800	Istanbul, Turkey
	Assago, Italy	Shin-Yokohama, Japan	+90.216.250.7374
	+39.02.932.7141	+81.45.476.0271	Chat with us:
	Chat with us:	Chat with us:	nvent.com/schroff
	nvent.com/schroff	nvent.com/schroff	



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE