

前面板, 屏蔽型, 底部铰链固定

U 型底部铰链固定前面板, 用于织物垫片。

功能

可在 135° 开口角度取下 U 型前面板的铰链 (非 RatiopacPRO)

可以安装在水平轨道上

屏蔽型, U型前面板, 带织物垫片

适用于插箱 (EuropacPRO) 和机箱 (RatiopacPRO), PropacPRO, CompacPRO)



深度 (D): 2.5mm
材料: 铝
完成: 阳极氧化; 钝化
附件类型: 前面板
产品类型: 前面板
类型: 不带把手的前面板



技术参数

Table 1/2

物料号	机架高度	机架宽度	包装数量	安装	垫片类型	正面表面处理
20848-599	3U	42HP	1	铰链式, 底部	织物 EMC	阳极氧化
20848-604	6U	84HP	1	铰链式, 底部	织物 EMC	阳极氧化
20848-608	3U	28HP	1	铰链式, 底部	织物 EMC	阳极氧化
20848-605	4U	42HP	1	铰链式, 底部	织物 EMC	阳极氧化
20848-602	6U	42HP	1	铰链式, 底部	织物 EMC	阳极氧化
20848-601	3U	84HP	1	铰链式, 底部	织物 EMC	阳极氧化
20848-607	4U	84HP	1	铰链式, 底部	织物 EMC	阳极氧化
20848-606	4U	63HP	1	铰链式, 底部	织物 EMC	阳极氧化

North America	Europe	Asia	Middle East & India
All locations	Straubenhardt, Germany	Shanghai, China	Dubai, United Arab Emirates
+1.763.422.2661	+49.7082.794.0	+86.21.2412.6943	
Chat with us:	Betschdorf, France	Qingdao, China	+971.4.378.1700
nvent.com/schroff	+33.3.88.90.64.90	+86.532.8771.6101	Bangalore, India
	Warsaw, Poland	Singapore	+91.80.6715.2001
	+48.22.209.98.35	+65.6768.5800	Istanbul, Turkey
	Assago, Italy	Shin-Yokohama, Japan	+90.216.250.7374
	+39.02.932.7141	+81.45.476.0271	Chat with us:
	Chat with us:	Chat with us:	nvent.com/schroff
	nvent.com/schroff	nvent.com/schroff	



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE