

+多件式导轨, Mid-Piece Aluminium/Plastic Extrusion

适用塑料或铝挤压件多件式导轨的导轨中间件。适合标准型、附件型、4.4" PCB 型导轨和带编码装置的尾端件。


功能

中间型材，适合在 2 mm 宽的凹槽安装导轨

需要 2 个塑料尾端件；这些尾端件被推入中间型材两端

导轨可以卡入水平横梁（铝挤压件）或 1.5 mm 厚的板中

存储温度：-40 °C ... 130 °C



产品系列: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac

产品类型: 导轨

类型: 中段



技术参数

Table 1/2

物料号	材料	颜色	包装数量	板深度	槽宽	颜色代码
34560-891	铝	银色	1	160mm	2	
34560-893	铝	银色	1	280mm	2	
34564-891	PVC	灰色	1	160mm	2	RAL 7035
34564-893	PVC	灰色	1	280mm	2	RAL 7035
34564-900	PVC	灰色	1	1000mm	2	RAL 7035
34564-892	PVC	灰色	1	220mm	2	RAL 7035
34560-900	铝	银色	1	1000mm	2	
34560-892	铝	银色	1	220mm	2	

Table 2/2		
物料号	完成	搭配
34560-891	阳极氧化	插箱, 仪器箱, 机箱
34560-893	阳极氧化	插箱, 仪器箱, 机箱
34564-891		插箱, 仪器箱, 机箱
34564-893		插箱, 仪器箱, 机箱
34564-900		插箱, 仪器箱, 机箱
34564-892		插箱, 仪器箱, 机箱
34560-900	阳极氧化	插箱, 仪器箱, 机箱
34560-892	阳极氧化	插箱, 仪器箱, 机箱

其他产品详情

可能按标准包装数量 (SPQ) 交货。以单件为单位定价。

一个导轨由 1 对头部件和 1 个型材件组成。

请注意，交货数量会按照声明的标准包装量执行（例如，5 件、10 件、50 件等）我们会将不符合规定的订购数量（例如 2 件）更改为下一个可执行的标准包装量发货。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America	Europe	Asia	Middle East & India
All locations	Straubenhardt, Germany	Shanghai, China	Dubai, United Arab Emirates
+1.763.422.2661	+49.7082.794.0	+86.21.2412.6943	
Chat with us:	Betschdorf, France	Qingdao, China	+971.4.378.1700
nvent.com/schroff	+33.3.88.90.64.90	+86.532.8771.6101	Bangalore, India
	Warsaw, Poland	Singapore	+91.80.6715.2001
	+48.22.209.98.35	+65.6768.5800	Istanbul, Turkey
	Assago, Italy	Shin-Yokohama, Japan	+90.216.250.7374
	+39.02.932.7141	+81.45.476.0271	Chat with us:
	Chat with us:	Chat with us:	nvent.com/schroff
	nvent.com/schroff	nvent.com/schroff	



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE