

PMC 夹层卡前面板, 未处理, 带 EMC 屏蔽



夹层前面板安装在 PMC

前面板开孔中。提供不同处理方式的版本。适用于 O 形环 EMC 垫片。

功能

夹层前面板安装在带 PMC 开孔的前面板中

EMC 屏蔽，带导电 O 型圈

产品类型: 前面板
类型: 不带把手的前面板
EMC 屏蔽: 是



技术参数

Table 1/2

物料号	包装数量	附件类型	安装	垫片类型	正面表面处理	反面表面处理
20835-598	1	前面板	正面螺钉安装	O 形环 EMC	阳极氧化	导电
20835-922	1		正面螺钉安装		镀铬	镀铬
20835-890	1		正面螺钉安装			
20835-923	1		正面螺钉安装		镀铬	镀铬
20835-889	1	前面板	正面螺钉安装	O 形环 EMC	阳极氧化	导电
20835-893	10		正面螺钉安装		镀铬	镀铬
20835-928	10		正面螺钉安装		阳极氧化	导电
20835-924	10		正面螺钉安装		镀铬	镀铬

Table 2/2							
物料号	边缘处理	符合	深度	完成	高度	材料	宽度
20835-598	否	PMC 夹层板, IEEE P1386	2.5mm	阳极氧化	74mm	铝	12.7mm
20835-922	是	PMC 夹层板, IEEE P1386			74mm	锌	12.7mm
20835-890	否	PMC 夹层板, IEEE P1386			74mm	锌	12.7mm
20835-923	是	PMC 夹层板, IEEE P1386			74mm	锌	12.7mm
20835-889	否	PMC 夹层板, IEEE P1386	2.5mm	阳极氧化	74mm	铝	12.7mm
20835-893	是	PMC 夹层板, IEEE P1386			74mm	锌	12.7mm
20835-928	否	PMC 夹层板, IEEE P1386			74mm	锌	12.7mm
20835-924	是	PMC 夹层板, IEEE P1386			74mm	锌	12.7mm

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE