


Varistar CP Top Cover Fan



Varistar Fan Top Cover with 3 Fans, expandable to 6 fans.

功能

3 axial fans fitted (maximum: 6 fans)

C14 Socket

Please, review the listed product attributes to confirm every axial fan performance

产品类型: 风扇
材料: 钢

技术参数

Table 1/2

物料号	宽度	深度	包装数量	颜色	颜色代码	完成
21630-608	600mm	1200mm	1	暗灰色	RAL 7021	粉末涂层
21630-602	600mm	1200mm	1	暗灰色	RAL 7021	粉末涂层
21630-737	800mm	800mm	1	暗灰色	RAL 7021	粉末涂层
21630-603	600mm	600mm	1	暗灰色	RAL 7021	粉末涂层
21630-601	600mm	1100mm	1	暗灰色	RAL 7021	粉末涂层
21630-604	600mm	800mm	1	暗灰色	RAL 7021	粉末涂层
21630-605	600mm	900mm	1	暗灰色	RAL 7021	粉末涂层
21630-736	800mm	600mm	1	暗灰色	RAL 7021	粉末涂层
21630-600	600mm	1000mm	1	暗灰色	RAL 7021	粉末涂层

物料号	宽度	深度	包装数量	颜色	颜色代码	完成
21630-606	600mm	1000mm	1	暗灰色	RAL 7021	粉末涂层
21630-607	600mm	1100mm	1	暗灰色	RAL 7021	粉末涂层
21630-599	600mm	900mm	1	暗灰色	RAL 7021	粉末涂层
21630-612	800mm	1000mm	1	暗灰色	RAL 7021	粉末涂层
21630-738	800mm	900mm	1	暗灰色	RAL 7021	粉末涂层
21630-597	600mm	600mm	1	暗灰色	RAL 7021	粉末涂层
21630-741	800mm	1200mm	1	暗灰色	RAL 7021	粉末涂层
21630-740	800mm	1100mm	1	暗灰色	RAL 7021	粉末涂层
21630-614	800mm	1200mm	1	暗灰色	RAL 7021	粉末涂层
21630-613	800mm	1100mm	1	暗灰色	RAL 7021	粉末涂层
21630-609	800mm	600mm	1	暗灰色	RAL 7021	粉末涂层

Table 2/2						
物料号	宽度	深度	包装数量	颜色	颜色代码	完成
21630-611	800mm	900mm	1	暗灰色	RAL 7021	粉末涂层
21630-739	800mm	1000mm	1	暗灰色	RAL 7021	粉末涂层
21630-610	800mm	800mm	1	暗灰色	RAL 7021	粉末涂层
21630-598	600mm	800mm	1	暗灰色	RAL 7021	粉末涂层

Table 1/2		
物料号	防护等级	搭配
21630-608		Varistar CP
21630-602	IP20	
21630-737	IP20	
21630-603		Varistar CP
21630-601	IP20	
21630-604		Varistar CP
21630-605		Varistar CP
21630-736	IP20	
21630-600	IP20	
21630-606		Varistar CP

物料号	防护等级	搭配
21630-607		Varistar CP
21630-599	IP20	
21630-612		Varistar CP
21630-738	IP20	
21630-597	IP20	
21630-741	IP20	
21630-740	IP20	
21630-614		Varistar CP
21630-613		Varistar CP
21630-609		Varistar CP

Table 2/2

物料号	防护等级	搭配
21630-611		Varistar CP
21630-739	IP20	
21630-610		Varistar CP
21630-598	IP20	

其他产品详情

Please purchase the grounding kit, power cable, Thermostat or Speed controller separately.

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America	Europe	Asia	Middle East & India
All locations	Straubenhardt, Germany	Shanghai, China	Dubai, United Arab Emirates
+1.763.422.2661	+49.7082.794.0	+86.21.2412.6943	
Chat with us:	Betschdorf, France	Qingdao, China	+971.4.378.1700
nvent.com/schroff	+33.3.88.90.64.90	+86.532.8771.6101	Bangalore, India
	Warsaw, Poland	Singapore	+91.80.6715.2001
	+48.22.209.98.35	+65.6768.5800	Istanbul, Turkey
	Assago, Italy	Shin-Yokohama, Japan	+90.216.250.7374
	+39.02.932.7141	+81.45.476.0271	Chat with us:
	Chat with us:	Chat with us:	nvent.com/schroff
	nvent.com/schroff	nvent.com/schroff	



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE