

Bolt Close Conduit/Pipe Clamp



功能

Retained bolt and built-in nut means there are less parts to handle or drop

Combo head bolt works with slotted, hex, #3 phillips or #2 robertson drivers

材料: 钢
完成: 电镀锌



技术参数

物料号	订货号	螺母类型	外径 (OD)	孔尺寸 (HS)	静态负载 1 (F1)	静态负载 2 (F2)	认证
CD0B	181140	内置螺母	17 - 22 mm	7.14 mm	880N	220N	cUL, UL
CD1B	181190	内置螺母	19 - 25 mm	7.14 mm	880N	220N	cUL, UL, ITB
CD2.5B	181370	内置螺母	31 - 38 mm	7.14 mm	880N	220N	UL, cUL
CD2B	181150	内置螺母	25 - 33 mm	7.14 mm	880N	220N	UL, cUL
CD3B	181380	内置螺母	36 - 43 mm	7.14 mm	880N	220N	UL, cUL, ITB
CD4B	181390	内置螺母	45 - 48 mm	7.14 mm	880N	220N	cUL, ITB, UL
CD5B	181470	内置螺母	49 - 73 mm	7.14 mm	880N	220N	UL, cUL, ITB
CD6B	181480	六角螺母	66 - 76 mm	7.9 mm	1550N	220N	
CD7B	181490	六角螺母	80 - 90 mm	7.9 mm	1550N	220N	
CD8B	181500	六角螺母	95 - 105 mm	7.9 mm	1550N	220N	
CD9B	181540	六角螺母	108 - 115 mm	7.9 mm	1550N	220N	



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500

