

C-EC Cable to Strut Clamp



功能

One-piece cable/conduit clamp with protective boot

No screws or bolts to drop

Requires only a screwdriver or nutdriver for installation

Fits into open side of strut channel

材料: 钢

完成: 热浸镀锌

技术参数


物料号	订货号	外径 (OD)	宽度 (W)	厚度 (T)	扭矩 (TQ)	A	B
C100EC	337790	94 - 100 mm	30 mm	2.75 mm	4 N • m	18 mm Min	10 mm Max
C12EC	337600	8 - 12 mm	20 mm	1.5 mm	2 N • m	18 mm Min	10 mm Max
C16EC	337610	12 - 16 mm	20 mm	1.5 mm	2 N • m	18 mm Min	10 mm Max
C20EC	337620	16 - 20 mm	20 mm	1.5 mm	2 N • m	18 mm Min	10 mm Max
C24EC	337630	20 - 24 mm	20 mm	1.5 mm	2 N • m	18 mm Min	10 mm Max
C28EC	337640	24 - 28 mm	20 mm	1.5 mm	2 N • m	18 mm Min	10 mm Max
C32EC	337650	28 - 32 mm	25 mm	1.75 mm	2 N • m	18 mm Min	10 mm Max
C36EC	337660	32 - 36 mm	25 mm	1.75 mm	2 N • m	18 mm Min	10 mm Max
C40EC	337670	36 - 40 mm	25 mm	1.75 mm	2 N • m	18 mm Min	10 mm Max
C44EC	337680	40 - 44 mm	25 mm	2 mm	4 N • m	18 mm Min	10 mm Max
C48EC	337690	44 - 48 mm	25 mm	2 mm	4 N • m	18 mm Min	10 mm Max

物料号	订货号	外径 (OD)	宽度 (W)	厚度 (T)	扭矩 (TQ)	A	B
C52EC	337700	48 - 52 mm	25 mm	2 mm	4 N • m	18 mm Min	10 mm Max
C56EC	337710	52 - 56 mm	25 mm	2 mm	4 N • m	18 mm Min	10 mm Max
C60EC	337720	56 - 60 mm	30 mm	2.25 mm	4 N • m	18 mm Min	10 mm Max
C64EC	337730	60 - 64 mm	30 mm	2.25 mm	4 N • m	18 mm Min	10 mm Max
C70EC	337740	64 - 70 mm	30 mm	2.25 mm	4 N • m	18 mm Min	10 mm Max
C76EC	337750	70 - 76 mm	30 mm	2.75 mm	4 N • m	18 mm Min	10 mm Max
C82EC	337760	76 - 82 mm	30 mm	2.75 mm	4 N • m	18 mm Min	10 mm Max
C88EC	337770	82 - 88 mm	30 mm	2.75 mm	4 N • m	18 mm Min	10 mm Max
C94EC	337780	88 - 94 mm	30 mm	2.75 mm	4 N • m	18 mm Min	10 mm Max

其他产品详情

Screw is electrogalvanized on clamps that have an outer diameter of 40 mm or less.

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500

