

Cable Tie Holder with Flange Clip



功能

Used to support cables from beam flanges

Requires only a hammer to install



技术参数

Table 1/2

物料号	订货号	材料	完成	法兰厚度 (FT)	A	B
4H912CT	178540	弹簧钢	nVent CADDY 铠装	14 - 20 mm	9 mm	2 mm
4H24CT	178520	弹簧钢	nVent CADDY 铠装	3 - 8 mm	9 mm	2 mm
4H912CTS1	170700	不锈钢 301 (EN 1.4310)		14 - 20 mm	9 mm	2 mm
4H58CT	178530	弹簧钢	nVent CADDY 铠装	8 - 14 mm	9 mm	2 mm
2H4CT	178510	弹簧钢	nVent CADDY 铠装	2 - 3 mm	9 mm	2 mm

Table 2/2

物料号	订货号	静态负载	认证
4H912CT	178540	150N	ITB
4H24CT	178520	150N	ITB
4H912CTS1	170700	150N	

物料号	订货号	静态负载	认证
4H58CT	178530	150N	ITB
2H4CT	178510	150N	ITB

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

