

Beam Clamp, 1/4" Rod 1, #10 Rod 2, 1/2" Max Flange



物料号

BC

功能

Easy installation to beam flanges



产品属性

材料: 弹簧钢

完成: nVent CADDY 铠装

杆尺寸 1 (RS1): 0.25

杆尺寸 2 (RS2): 10

孔尺寸 (HS): 10.5 mm


法兰厚度 (FT): 16 mm Max

扭矩 (TQ): 3 N · m

静态负载: 440N

其他产品详情

Setscrew must be tightened and torqued onto the sloped side of the I-beam.



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500

