

C-EC Cable to Strut Clamp, 16–20 mm OD



物料号

C20EC

功能

One-piece cable/conduit clamp with protective boot

No screws or bolts to drop

Requires only a screwdriver or nutdriver for installation

Fits into open side of strut channel

产品属性

订货号: 337620

材料: 钢

完成: 热浸镀锌

外径 (OD): 16 - 20 mm

宽度 (W): 20 mm

厚度 (T): 1.5 mm




扭矩 (TQ): 2 N · m

A: 18 mm Min

B: 10 mm Max

其他产品详情

Screw is electrogalvanized on clamps that have an outer diameter of 40 mm or less.



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500

