

nVent CADDY Pyramid Tool-Free Pipe Clamp, 12.7–22.4 mm OD



物料号

PTF1C

功能

Push-in clamps install without the need for additional tools or strut clamps

Clamps come in two different sizes to fit project needs

Plastic clamps and base will not corrode pipe

产品属性

订货号: 360484

材料: 尼龙

温度: -45 to 65 °C



外径 (OD): 12.7 - 22.4 mm

长度 (L): 40.6mm

宽度 (W): 19.1 mm

A: 9.5 mm

单位重量: 0.01 kg



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500

