

SCH2 Single Piece Strut Clamp for Cable/Conduit, 50.8–60.5 mm OD



物料号

SCH40B

功能

One-piece cable/conduit clamp with protective boot

No screws or bolts to drop

Requires only a screwdriver or nutdriver for installation

Fits into open side of strut channel

FM® Specification Tested (from 1/2" to 4" of EMT
Conduit Size)



产品属性

材料: 钢


完成: 电镀锌

外径 (OD): 50.8 - 60.5 mm

静态负载 1 (F1): 1550N

极限静态负载 2 (F2): 334N

极限静态负载 3 (F3): 222N



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221

，按 1 转客户服务

，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：

+31 800-0200135

法国：

+33 800 901 793

欧洲

德国：

800 1890272

其他国家/地区：

+31 13 5835404

亚太地区

上海：

+ 86 21 2412 1618/19

悉尼：

+61 2 9751 8500

