

# nVent CADDY Speed Link SLK with Wedge Anchor, 2 mm Wire, 2 m Length

## 物料号

**SLK2L2WA6**

## 功能

Complete system includes wire, locking device and wedge anchor from fischerwerke GmbH & Co. KG

Quickly and easily attaches into cracked and non-cracked concrete

No special tools required

ETA 06/0175 approval available from fischerwerke GmbH & Co. KG



## 产品属性

订货号: 196734

材料: 钢;聚丙烯;锌合金

完成: 电镀锌

静态负载安全系数: 5:1

钢丝绳直径: 2 mm

钢丝绳长度: 2m

长度 (L): 54mm

高度 (H): 55 mm

宽度 (W): 19 mm

厚度 (T): 12.5 mm

角度 (a): 90 ° Max


静态负载: 300N

钻头直径: 6mm

钻孔深度: 31mm

埋置深度: 25 mm Min

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221  
，按 1 转客户服务  
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：  
+31 800-0200135  
法国：  
+33 800 901 793

欧洲

德国：  
800 1890272  
其他国家/地区：  
+31 13 5835404

亚太地区

上海：  
+ 86 21 2412 1618/19  
悉尼：  
+61 2 9751 8500

