

nVent CADDY Speed Link SLK with Angle Bracket, 2 mm Wire, 3 m Length



物料号

SLK2L3AB

功能

Complete system includes wire, locking device and pre-assembled angle bracket end fitting

Ideal for attaching to concrete, steel or wood surfaces

Simple alternative to jack chain and additional hardware



产品属性

订货号: 196530

材料: 钢; 锌合金; 聚丙烯

完成: 电镀锌

静态负载安全系数: 5:1

符合: SMACNA HVAC-DCS

钢丝绳直径: 2 mm

钢丝绳长度: 3m

A: 22.6 mm

孔尺寸 (HS): 7.1 mm

高度 (H): 55 mm


宽度 (W): 19 mm

厚度 (T): 12.5 mm

角度 (a): 90 ° Max

静态负载: 440N

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500

