

nVent CADDY Speed Link SLK with Wedge Anchor, 2 mm Wire, 3 m Length

物料号

SLK2L3WA6

功能

Complete system includes wire, locking device and wedge anchor from fischerwerke GmbH & Co. KG

Quickly and easily attaches into cracked and non-cracked concrete

No special tools required

ETA 06/0175 approval available from fischerwerke GmbH & Co. KG



产品属性

订货号: 196735

材料: 钢;聚丙烯;锌合金

完成: 电镀锌

静态负载安全系数: 5:1

钢丝绳直径: 2 mm

钢丝绳长度: 3m

长度 (L): 54mm

高度 (H): 55 mm

宽度 (W): 19 mm

厚度 (T): 12.5 mm

角度 (a): 90 ° Max


静态负载: 300N

钻头直径: 6mm

钻孔深度: 31mm

埋置深度: 25 mm Min

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500

