

nVent CADDY Speed Link SLK with Angle Bracket, 2 mm Wire, 5 m Length



物料号

SLK2L5AB

功能

Complete system includes wire, locking device and pre-assembled angle bracket end fitting

Ideal for attaching to concrete, steel or wood surfaces

Simple alternative to jack chain and additional hardware



产品属性

订货号: 196531

材料: 钢; 锌合金; 聚丙烯

完成: 电镀锌

静态负载安全系数: 5:1

符合: SMACNA HVAC-DCS

钢丝绳直径: 2 mm

钢丝绳长度: 5m

A: 22.6 mm

孔尺寸 (HS): 7.1 mm

高度 (H): 55 mm


宽度 (W): 19 mm

厚度 (T): 12.5 mm

角度 (a): 90 ° Max

静态负载: 440N

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221

，按 1 转客户服务

，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：

+31 800-0200135

法国：

+33 800 901 793

欧洲

德国：

800 1890272

其他国家/地区：

+31 13 5835404

亚太地区

上海：

+ 86 21 2412 1618/19

悉尼：

+61 2 9751 8500



©2026 nVent。所有 nVent 标志和徽标均由 nVent Services GmbH 或其附属公司拥有或授权。所有其他商标均为其各自所有者的财产。nVent 保留更改规格的权利，恕不另行通知。

本文档由系统生成。



nVent.com/CADDY | 2