

USC Universal Strut Clamp for Pipe/Conduit, EG, 25.4–26.9 mm OD, 3/4" Pipe, 20 DN



物料号

USC026EG

功能

Consists of two clamps, nut and bolt

Fits into open side of strut channel

Conforms with Manufacturers Standardization Society
(MSS) SP-58 (Type 59)

产品属性

订货号: 712065

材料: 钢

完成: 电镀锌

外径 (OD): 25.4 - 26.9 mm



管道尺寸: 3/4"

NB/DN: 20

宽度 (W): 32 mm

厚度 (T): 1.5 mm

静态负载: 2000N



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500

