

Strut Beam Clamp with U-Bolt, Steel, HD, A, AA, D, E Strut



物料号

ZTA602HD

功能

Complete with U-bolt and nuts

Requires installation in pairs

产品属性

订货号: 388006

材料: 钢

完成: 热浸镀锌

支柱类型: A (41 x 41 mm); AA (83 x 41 mm); D (62 x 41 mm); E (83 x 41 mm)

杆尺寸 (RS): 10

法兰厚度 (FT): 18 mm Max

宽度 (W): 80 mm

厚度 (T): 6 mm

A: 24 mm


B: 45 mm

C: 140 mm

静态负载: 5000N

Static Load is based on one pair of Strut Beam Clamps.

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500

