


Hammer-On Flange Clip, Side Mount



功能

Provides an attachment for wire, S-hooks, chain, nVent CADDY Speed Link or other assemblies to flanges and profiles

Fits most beams


Installs with just a hammer

材料: 弹簧钢
完成: nVent CADDY 铠装



技术参数

物料号	订货号	法兰厚度 (FT)	孔尺寸 (HS)	静态负载	认证
2H4	170010	2 - 3 mm	7.1 mm	700N	ITB, UL, cUL
4H24	170020	3 - 8 mm	7.1 mm	900N	cUL, UL, CE, 4H, EM, EBC, ITB
4H58	170030	8 - 14 mm	7.1 mm	900N	UL, CE, 4H, EM, EBC, cUL, ITB
4H912	170040	14 - 20 mm	7.1 mm	900N	cUL, UL, CE, 4H, EM, EBC, ITB



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500

