

Pipe/Cable Clamp



功能

Captive threaded stud minimizes the need for additional hardware

With the UNICBAND Sign Support Bracket and Fixoband Strap, attachments to pipe and pole can be made


技术参数

Table 1/2

物料号	订货号	材料	完成	NB/DN	外径 (OD)	宽度 (W)
CR037HD	336300	钢	热浸镀锌	10	16 - 20 mm	16 mm
CR050HD	336310	钢	热浸镀锌	15	20 - 25 mm	16 mm
CR075HD	336320	钢	热浸镀锌	20	26.9 - 31.8 mm	16 mm
CR087HD	336322	钢	热浸镀锌		32 - 34 mm	16 mm
CR087S4	336422	不锈钢 304 (EN 1.4301)			32 - 34 mm	16 mm
CR100HD	336330	钢	热浸镀锌	25	33.7 - 38 mm	20 mm
CR100S4	336430	不锈钢 304 (EN 1.4301)		25	33.7 - 38 mm	20 mm
CR125HD	336340	钢	热浸镀锌	32	40.0 - 44.5 mm	20 mm
CR150HD	336350	钢	热浸镀锌	40	47 - 51 mm	20 mm
CR200HD	336360	钢	热浸镀锌	50	59.2 - 63.5 mm	20 mm

Table 2/2			
物料号	订货号	静态负载 1 (F1)	静态负载 2 (F2)
CR037HD	336300	125N	550N
CR050HD	336310	125N	550N
CR075HD	336320	125N	550N
CR087HD	336322	125N	550N
CR087S4	336422	125N	550N
CR100HD	336330	250N	550N
CR100S4	336430	250N	550N
CR125HD	336340	250N	550N
CR150HD	336350	250N	550N
CR200HD	336360	250N	550N

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500

