

Push In Conduit Clamp



功能

Push-in installation of conduit

Eliminates need for offset bending conduit


May be used for either vertical or horizontal installations

材料: 弹簧钢

完成: nVent CADDY 铠装

技术参数

物料号	订货号	外径 (OD)	孔尺寸 (HS)	孔类型	极限静态负载 1 (F1)	极限静态负载 2 (F2)
12P	171150	22 - 30 mm	7 mm	普通	110N	65N
16P	171170	30 - 35 mm	7 mm	普通	110N	65N
8P	171130	18 - 22 mm	7 mm	普通	110N	65N



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500

