

SC Cable Snap Clip



功能

Easily supports cable and plastic conduit from flanges

Requires only a hammer to install

材料: 弹簧钢
完成: nVent CADDY 铠装


技术参数

Table 1/2

物料号	订货号	法兰厚度 (FT)	外径 (OD)	厚度 (T)
24SC1011	187550	2 - 4 mm	10 - 11 mm	0.6 mm
24SC1214	187570	2 - 4 mm	12 - 14 mm	0.6 mm
24SC1518	187590	2 - 4 mm	15 - 18 mm	0.6 mm
24SC1924	187610	2 - 4 mm	19 - 24 mm	0.6 mm
24SC2530	187630	2 - 4 mm	25 - 30 mm	0.6 mm
24SC67	187510	2 - 4 mm	6 - 7 mm	0.6 mm
24SC78	187710	2 - 4 mm	7 - 8 mm	0.6 mm
24SC89	187530	2 - 4 mm	8 - 9 mm	0.6 mm
24SC910	187750	2 - 4 mm	9 - 10 mm	0.6 mm

物料号	订货号	法兰厚度 (FT)	外径 (OD)	厚度 (T)
47SC1011	187540	4 - 7 mm	10 - 11 mm	0.6 mm
47SC1214	187560	4 - 7 mm	12 - 14 mm	0.6 mm
47SC1518	187580	4 - 7 mm	15 - 18 mm	0.6 mm
47SC1924	187600	4 - 7 mm	19 - 24 mm	0.6 mm
47SC2530	187620	4 - 7 mm	25 - 30 mm	0.6 mm
47SC67	187500	4 - 7 mm	6 - 7 mm	0.6 mm
47SC78	187720	4 - 7 mm	7 - 8 mm	0.6 mm
47SC89	187520	4 - 7 mm	8 - 9 mm	0.6 mm
47SC910	187760	4 - 7 mm	9 - 10 mm	0.6 mm
812SC1011	187660	8 - 12 mm	10 - 11 mm	0.6 mm
812SC1214	187670	8 - 12 mm	12 - 14 mm	0.6 mm

Table 2/2				
物料号	订货号	法兰厚度 (FT)	外径 (OD)	厚度 (T)
812SC1518	187680	8 - 12 mm	15 - 18 mm	0.6 mm
812SC1924	187690	8 - 12 mm	19 - 24 mm	0.6 mm
812SC2530	187700	8 - 12 mm	25 - 30 mm	0.6 mm
812SC67	187640	8 - 12 mm	6 - 7 mm	0.6 mm
812SC78	187730	8 - 12 mm	7 - 8 mm	0.6 mm
812SC89	187650	8 - 12 mm	8 - 9 mm	0.6 mm
812SC910	187770	8 - 12 mm	9 - 10 mm	0.6 mm



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500

