

SK Single Piece Strut Clamp for Conduit



功能

One piece break apart strut clamp for EMT and Rigid conduit


Includes thread impression and captured screw

材料: 钢
完成: 电镀锌



技术参数

物料号	订货号	外径 (OD)	宽度 (W)	静态负载
SK125I	190000	23.4 - 26.7 mm	32 mm	890N
SK165I	190010	29.5 - 33.4 mm	32 mm	890N
SK205I	190020	38.4 - 42.2 mm	32 mm	890N
SK245I	190030	44.2 - 48.3 mm	32 mm	890N
SK325I	190040	55.8 - 60.3 mm	32 mm	890N
SK405I	190050	73 mm	32 mm	1560N
SK485I	190060	88.9 mm	32 mm	1560N
SK645I	190080	114.3 mm	32 mm	1560N
SK85I	190090	17.9 - 21.3 mm	32 mm	890N



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500

