

Strut Beam Clamp with U-Bolt



功能

Complete with U-bolt and nuts

Requires installation in pairs

材料: 钢
完成: 热浸镀锌

技术参数

Table 1/2


物料号	订货号	支柱类型	杆尺寸 (RS)	法兰厚度 (FT)	宽度 (W)	厚度 (T)
ZTA601HD	38770 1	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm), CC (41 x 41 mm)	10	18 mm Max	80 mm	6 mm
ZTA602HD	38800 6	A (41 x 41 mm), AA (83 x 41 mm), D (62 x 41 mm), E (83 x 41 mm)	10	18 mm Max	80 mm	6 mm

Table 2/2

物料号	订货号	A	B	C	静态负载
ZTA601HD	387701	24 mm	45 mm	95 mm	5000N
ZTA602HD	388006	24 mm	45 mm	140 mm	5000N

Static Load is based on one pair of Strut Beam Clamps.

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500

