

数字式雷电计数器



功能

记录雷击的数量、时间和日期，以方便在检查过程中检索

包含适用于 nVent ERICO

Ericore、ISOnV、裸绞合导体或带子的安装支架

包含可更换的 CR17335 3 伏锂电池

长达五年的电池寿命


技术参数

Table 1/2

物料号	材料	外壳防护等级	跳闸阈值	深度 (D)	高度 (H)	宽度 (W)
LECV	聚碳酸酯	IP 65, NEMA®-4	1 - 100 kA 8/20 μ s	42mm	141 mm	91 mm

Table 2/2

物料号	温度	单位重量	符合
LECV	-40 to 80 °C	0.36 kg	EN IEC 62561-6



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE