

接地母线连接器，实心圆导体



功能

用于将实心圆形导体（包括 ERICO 镀铜圆钢）连接到接地端子排

技术参数

Table 1/2


物料号	材料	完成	高度 (H)	直径 (Ø)	孔尺寸 (HS)	螺纹尺寸 (TS)
BCR8T	铜合金, 不锈钢 18-8 (EN 1.4305)	镀锡	50 mm	20 mm	9.5 mm	M10

Table 2/2

物料号	nVent ERICO 镀铜导体	符合
BCR8T	CBSC8	IEC® 62561-1

其他产品详情

仅所列的 nVent ERICO Cu-Bond 导体满足 IEC 合规性。



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500

