

系统间端接棒



系统间端接系统 (IBTB) 隶属于 nVent ERICO 设备电气保护产品线，其设计符合 2008 年版 NEC® 第 250.94 条“连接其他系统”的相关要求。IBTB 可安装在电度表底座或进线口设备旁，用它可以方便地从电话、有线电视或广播和电视天线互连和端接地导体。IBTB 包含耐腐蚀、不锈钢安装五金件，且易于连接和检修。在可能的情况下，使用嵌入式连接夹钳（#6-#2 AWG，或 16-35 平方毫米）可以轻松安装一个长度连续不断的接地电极导体。聚合底座和外壳具有抗冲击性和防紫外线性，并且符合针对耐气候性性能的 UL® 要求。

功能

通过电话、有线电视、广播和电视天线互连和端接地导体

非常适用于住宅和小型商业应用

符合 2008 NEC® 第 250.94 条要求

可容纳适用于 #14 实心导线 – #6 绞合导线 (1,5 – 25 mm²) 导体尺寸的五五个接头

可容纳适用于 #6 实心导线 – #2 绞合导线 (16 – 35 mm²) 导体尺寸的一个接头

整体式安装底座便于安装

包含安装五金件

连接到接地电极导体—不依靠电度表底座外壳接线



技术参数

物料号	材料	深度 (D)	长度 (L)	宽度 (W)
IBTB	青铜	36mm	102mm	51 mm



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500

