


轨道浪涌平面带状母线



功能

符合 AREMA® 建议设计标准

母线阻抗更低


可为特殊应用提供设计支持

提供裸露或镀锡版本

材料: 电解铜

技术参数

物料号	完成	高度 (H)	宽度 (W)	厚度 (T)	插槽大小 (SS)	孔尺寸 1 (HS1)	孔尺寸 2 (HS2)
B2700HC60	裸露	1524 mm	50.8 mm	1.6 mm	12.7 x 15.9 mm	7.9 mm	9.5 mm
B2700HC36T	镀锡	914.4 mm	50.8 mm	1.6 mm	12.7 x 15.9 mm	7.9 mm	9.5 mm
B2700HC60T	镀锡	1524 mm	50.8 mm	1.6 mm	12.7 x 15.9 mm	7.9 mm	9.5 mm
B2700HC14T	镀锡	355.6 mm	50.8 mm	1.6 mm	12.7 x 15.9 mm	7.9 mm	9.5 mm
B2700HC72	裸露	1828.8 mm	50.8 mm	1.6 mm	12.7 x 15.9 mm	7.9 mm	9.5 mm
B2700HC72T	镀锡	1828.8 mm	50.8 mm	1.6 mm	12.7 x 15.9 mm	7.9 mm	9.5 mm
B2700HC48T	镀锡	1219.2 mm	50.8 mm	1.6 mm	12.7 x 15.9 mm	7.9 mm	9.5 mm



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE