

带电缆管理功能的通用基座夹，MBNUPCJ240



功能

只需一个附件即可实现网状连接和电缆管理

消除为不同基座类型或尺寸使用单独安装支架的需要

不锈钢结构的托架和五金件可减少发生电化腐蚀的可能性


网状连接导体不必绕过每个基架以符合网格模式要求

适用于圆形或方形基座



技术参数

物料号	材料	完成	导体尺寸	基座尺寸
MBNUPCJ240	铜, 钢, Stainless 钢 304 (EN 1.4301)	nVent CADDY 铠装, 电镀锌	#2 实心线 - 4/0 绞合线, 35 mm ² -100 mm ²	22 - 51 mm Round or Square



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE