

TCB 螺纹母线



功能

重负荷电源连接

断路器、发电机和预制电网导体

可替代大尺寸电缆和多电缆

接地连接

配电

圆形边缘

材料: 铜



技术参数

Table 1/2


物料号	订货号	宽度 (W)	厚度 (T)	长度 (L)	螺纹尺寸 (TS)	扭矩 (TQ)
TCB12X2-1M	549230	12 mm	2 mm	990mm	M5	1.3 N · m
TCB12X4-1M	550200	12 mm	4 mm	990mm	M5	2 N · m
TCB12X4-2M	550190	12 mm	4 mm	1985mm	M5	2 N · m
TCB12X5-1M	549220	12 mm	5 mm	990mm	M5	5.5 N · m
TCB18X4-1M	549200	18 mm	4 mm	1000mm	M8	11 N · m
TCB25X4-1M	549210	25 mm	4 mm	1000mm	M6	4.5 N · m

Table 2/2

物料号	订货号	A	单位重量
TCB12X2-1M	549230	18 mm	0.3 kg
TCB12X4-1M	550200	18 mm	0.43 kg
TCB12X4-2M	550190	18 mm	0.85 kg

物料号	订货号	A	单位重量
TCB12X5-1M	549220	18 mm	0.5 kg
TCB18X4-1M	549200	20 mm	0.6 kg
TCB25X4-1M	549210	20 mm	0.8 kg

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500

