

Concept单侧开门机柜



Concept

机柜采用流线型设计，表面齐平、四分之一转舌锁杆，具有吸引力的耐用表面。

工业标准

cUL 认证，符合 CSA C22.2 编号 94；4、12 型；文件编号 E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 12; File No. E61997

IEC 60529, IP66

NEMA/EMAC Type 4, 12, 13

IP66

IEC 60529, IP66

功能

满焊工艺，平滑打磨

角成型门

可以使用内置固定夹轻松拆卸和安装铰链销

门上配备高扭矩无螺纹螺柱和紧固件

外部成型法兰

面板安装螺柱适用于可选的 Concept 面板和其他附件

主体背面的安装孔用于可选外部壁挂式安装支架

带隐藏铰链的可拆卸门，样式简洁、美观

无缝 FIP 密封条

四分之一旋转开槽锁杆

主体上的接地螺柱；门上的粘合装置

可选耐冲击非金属文件袋

五金套件包括面板安装螺母、面板接地五金件和密封垫圈

Minimum-width body flange provides maximum door opening (210 degrees)

Door opens 210 degrees

Door alignment device on doors wider than 30 inch

Four hinges on 60-inch high enclosures

Installation instructions provided

Three-point latch system on enclosures where A is equal to or greater than 42-in. with quarter-turn, slotted latch

材料: 低碳钢
完成: 粉末涂层

技术参数

Table 1/3

物料号	订货号	高度	宽度	深度	颜色	颜色代码
CSD423010	29424	1067mm	762mm	254mm	灰色	ANSI 61
CSD24208	77450	610mm	508mm	203mm	灰色	ANSI 61
CSD423612	77620	1067mm	914mm	305mm	灰色	ANSI 61
CSD20248	77430	508mm	610mm	203mm	灰色	ANSI 61
CSD20248LG	15969	508mm	610mm	203mm	浅灰色	RAL 7035
CSD16126	77300	406mm	305mm	152mm	灰色	ANSI 61
CSD202410	37469	508mm	610mm	254mm	灰色	ANSI 61
CSD24206	77360	610mm	508mm	152mm	灰色	ANSI 61
CSD16126LG	15839	406mm	305mm	152mm	浅灰色	RAL 7035
CSD20208	77420	508mm	508mm	203mm	灰色	ANSI 61
CSD12126	77290	305mm	305mm	152mm	灰色	ANSI 61
CSD483612	77640	1219mm	914mm	305mm	灰色	ANSI 61
CSD202012LG	16079	508mm	508mm	305mm	浅灰色	RAL 7035
CSD161210	37419	406mm	305mm	254mm	灰色	ANSI 61
CSD202012	77540	508mm	508mm	305mm	灰色	ANSI 61
CSD16168	77390	406mm	406mm	203mm	灰色	ANSI 61
CSD20166	77330	508mm	406mm	152mm	灰色	ANSI 61
CSD603610	41139	1524mm	914mm	254mm	灰色	ANSI 61
CSD241610	37479	610mm	406mm	254mm	灰色	ANSI 61
CSD16206	77320	406mm	508mm	152mm	灰色	ANSI 61

Table 2/3

物料号	订货号	高度	宽度	深度	颜色	颜色代码
CSD16168LG	15929	406mm	406mm	203mm	浅灰色	RAL 7035
CSD242010	37489	610mm	508mm	254mm	灰色	ANSI 61
CSD362410	37549	914mm	610mm	254mm	灰色	ANSI 61
CSD362412LG	16129	914mm	610mm	305mm	浅灰色	RAL 7035
CSD36248LG	16049	914mm	610mm	203mm	浅灰色	RAL 7035
CSD30128LG	29466	762mm	305mm	203mm	浅灰色	RAL 7035
CSD24248LG	15999	610mm	610mm	203mm	浅灰色	RAL 7035
CSD242410	37499	610mm	610mm	254mm	灰色	ANSI 61
CSD243010	37509	610mm	762mm	254mm	灰色	ANSI 61
CSD302412	77570	762mm	610mm	305mm	灰色	ANSI 61
CSD24248	77460	610mm	610mm	203mm	灰色	ANSI 61
CSD24308	77470	610mm	762mm	203mm	灰色	ANSI 61
CSD302410	37529	762mm	610mm	254mm	灰色	ANSI 61
CSD36308LG	16059	914mm	762mm	203mm	浅灰色	RAL 7035
CSD363610	37569	914mm	914mm	254mm	灰色	ANSI 61
CSD36308	77520	914mm	762mm	203mm	灰色	ANSI 61
CSD36368LG	16069	914mm	914mm	203mm	浅灰色	RAL 7035
CSD363012	77600	914mm	762mm	305mm	灰色	ANSI 61
CSD30248	77490	762mm	610mm	203mm	灰色	ANSI 61
CSD30308LG	16039	762mm	762mm	203mm	浅灰色	RAL 7035

Table 3/3

物料号	订货号	高度	宽度	深度	颜色	颜色代码
CSD30308	77500	762mm	762mm	203mm	灰色	ANSI 61
CSD303012	77580	762mm	762mm	305mm	灰色	ANSI 61
CSD30248LG	16029	762mm	610mm	203mm	浅灰色	RAL 7035

其他产品详情

请单独购买安装板。

有关热门的冷却产品和附件的信息，请参考规格表。

Optional NEMA-size panels require conversion kit Catalog Number CCPM4.

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE