


MCU 落地式机柜前/后顶框组件

此框架在顶部留有额外的空间，可与机柜隔离开来。它采用通用孔型，可轻松安装附件。



功能

说明：用于电缆接入和布线或安装配电系统。通过四颗 M12 螺钉固定到机柜顶部。可提供 200 mm 和 300 mm 高度。机柜顶板 CCR 可用于关闭顶部。要将 MCU 与机柜一起吊装，需要单独的吊装套件 MCUK。

侧面板：MCUP 作为附件提供。

材质：框架采用 1.75 mm 钢板，面板采用 1.35 mm 钢板。

表面处理：RAL 7035 结构粉末涂层。

防护等级：符合 IP55 标准。

包装数量：1 件装，带前面板和后面板，包括安装附件（不含顶板）。

颜色： 浅灰色
完成： 粉末涂层
颜色代码： RAL 7035
材料： 钢

技术参数

Table 1/2					
物料号	订货号	高度	宽度	深度	外壳材料
MCU2066R5		200mm	600mm	600mm	钢
MCU2126R5		200mm	1200mm	600mm	钢
MCU2046R5		200mm	400mm	600mm	钢
MCU2065R5		200mm	600mm	500mm	钢
MCU2088R5	MCU2088R5	200mm	800mm	800mm	钢
MCU2128R5	MCU2128R5	200mm	1200mm	800mm	钢
MCU2086R5		200mm	800mm	600mm	钢
MCU2125R5		200mm	1200mm	500mm	钢
MCU2048R5	MCU2048R5	200mm	400mm	800mm	钢
MCU2108R5	MCU2108R5	200mm	1000mm	800mm	钢
MCU2105R5		200mm	1000mm	500mm	钢
MCU2068R5	MCU2068R5	200mm	600mm	800mm	钢
MCU2085R5		200mm	800mm	500mm	钢
MCU2106R5		200mm	1000mm	600mm	钢
MCU3088R5	MCU3088R5	300mm	800mm	800mm	钢
MCU3066R5		300mm	600mm	600mm	钢
MCU3048R5	MCU3048R5	300mm	400mm	800mm	钢
MCU3106R5		300mm	1000mm	600mm	钢
MCU3086R5		300mm	800mm	600mm	钢
MCU3108R5	MCU3108R5	300mm	1000mm	800mm	钢

Table 2/2					
物料号	订货号	高度	宽度	深度	外壳材料
MCU3068R5	MCU3068R5	300mm	600mm	800mm	钢
MCU3126R5		300mm	1200mm	600mm	钢
MCU3128R5	MCU3128R5	300mm	1200mm	800mm	钢

其他产品详情

产品

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent

的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE