


MCU 落地式机柜前/后顶框组件

此框架在顶部留有额外的空间，可与机柜隔离开来。它采用通用孔型，可轻松安装附件。



功能

说明：用于电缆接入和布线或安装配电系统。通过四颗 M12 螺钉固定到机柜顶部。可提供 200 mm 和 300 mm 高度。机柜顶板 CCR 可用于关闭顶部。要将 MCU 与机柜一起吊装，需要单独的吊装套件 MCUK。

侧面板：MCUP 作为附件提供。

材质：框架采用 1.75 mm 钢板，面板采用 1.35 mm 钢板。

表面处理：RAL 7035 结构粉末涂层。

防护等级：符合 IP55 标准。

包装数量：1 件装，带前面板和后面板，包括安装附件（不含顶板）。

材料： 钢
完成： 粉末涂层
颜色： 浅灰色
颜色代码： RAL 7035

技术参数

Table 1/2					
物料号	订货号	高度	宽度	深度	外壳材料
MCU2046R5		200mm	400mm	600mm	钢
MCU2048R5	MCU2048R5	200mm	400mm	800mm	钢
MCU2065R5		200mm	600mm	500mm	钢
MCU2066R5		200mm	600mm	600mm	钢
MCU2068R5	MCU2068R5	200mm	600mm	800mm	钢
MCU2085R5		200mm	800mm	500mm	钢
MCU2086R5		200mm	800mm	600mm	钢
MCU2088R5	MCU2088R5	200mm	800mm	800mm	钢
MCU2105R5		200mm	1000mm	500mm	钢
MCU2106R5		200mm	1000mm	600mm	钢
MCU2108R5	MCU2108R5	200mm	1000mm	800mm	钢
MCU2125R5		200mm	1200mm	500mm	钢
MCU2126R5		200mm	1200mm	600mm	钢
MCU2128R5	MCU2128R5	200mm	1200mm	800mm	钢
MCU3048R5	MCU3048R5	300mm	400mm	800mm	钢
MCU3066R5		300mm	600mm	600mm	钢
MCU3068R5	MCU3068R5	300mm	600mm	800mm	钢
MCU3086R5		300mm	800mm	600mm	钢
MCU3088R5	MCU3088R5	300mm	800mm	800mm	钢
MCU3106R5		300mm	1000mm	600mm	钢

Table 2/2					
物料号	订货号	高度	宽度	深度	外壳材料
MCU3108R5	MCU3108R5	300mm	1000mm	800mm	钢
MCU3126R5		300mm	1200mm	600mm	钢
MCU3128R5	MCU3128R5	300mm	1200mm	800mm	钢

其他产品详情

产品

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent

的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

