

Gland plate with knockouts, AFK



可以很容易地在此钢制进线盖板上敲出所需数量的线缆入口孔，以满足布线需要。

功能

Description: Gland plates with knock-outs according to table.

Material: 1.4 mm mild steel.

Finish: RAL 7035 structured powder coating.

Pack quantity: 1 piece.

材料: 低碳钢
完成: 粉末涂层
颜色: 浅灰色
颜色代码: RAL 7035
厚度: 1.4mm

技术参数

物料号	订货号	高度	宽度	深度	穿孔图案	压盖板类型
AFK11R5	AFK11R5	242mm	128mm	3mm	(4) M16, (5) M20, (2) M25, (2) M32	1
AFK11SR5	AFK11SR5	242mm	88mm	3mm	(4) M16, (3) M20	1S
AFK12R5	AFK12R5	242mm	128mm	3mm	(12) M16, (1) M25, (1) M32	1
AFK21R5	AFK21R5	342mm	128mm	3mm	(9) M16, (5) M20, (4) M25, (2) M32	2
AFK21SR5	AFK21SR5	342mm	88mm	3mm	(6) M16, (3) M20, (1) M25	2S
AFK22R5	AFK22R5	342mm	128mm	3mm	(21) M16, (1) M32, (1) M25	2
AFK31R5	AFK31R5	442mm	128mm	3mm	(18) M16, (5) M20, (4) M25, (2) M32	3
AFK31SR5	AFK31SR5	442mm	88mm	3mm	(9) M16, (4) M20, (1) M25	3S
AFK32R5	AFK32R5	442mm	128mm	3mm	(21) M16, (10) M20	3
AFK41R5	AFK41R5	542mm	128mm	3mm	(27) M16, (5) M20, (4) M25, (2) M32	4

物料号	订货号	高度	宽度	深度	穿孔图案	压盖板类型
AFK42R5	AFK42R5	542mm	88mm	3mm	(18) M16, (14) M20, (3) M25, (1) M32	4

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

