

Gland plate with knockouts, AFK



可以很容易地在此钢制进线盖板上敲出所需数量的线缆入口孔，以满足布线需要。

功能

Description: Gland plates with knock-outs according to table.

Material: 1.4 mm mild steel.

Finish: RAL 7035 structured powder coating.

Pack quantity: 1 piece.

厚度: 1.4mm
颜色: 浅灰色
材料: 低碳钢
完成: 粉末涂层
颜色代码: RAL 7035

技术参数

物料号	订货号	高度	宽度	深度	穿孔图案	压盖板类型
AFK21R5	AFK21R5	342mm	128mm	3mm	(9) M16, (5) M20, (4) M25, (2) M32	2
AFK31R5	AFK31R5	442mm	128mm	3mm	(18) M16, (5) M20, (4) M25, (2) M32	3
AFK11SR5	AFK11SR5	242mm	88mm	3mm	(4) M16, (3) M20	1S
AFK42R5	AFK42R5	542mm	88mm	3mm	(18) M16, (14) M20, (3) M25, (1) M32	4
AFK41R5	AFK41R5	542mm	128mm	3mm	(27) M16, (5) M20, (4) M25, (2) M32	4
AFK21SR5	AFK21SR5	342mm	88mm	3mm	(6) M16, (3) M20, (1) M25	2S
AFK31SR5	AFK31SR5	442mm	88mm	3mm	(9) M16, (4) M20, (1) M25	3S
AFK11R5	AFK11R5	242mm	128mm	3mm	(4) M16, (5) M20, (2) M25, (2) M32	1
AFK12R5	AFK12R5	242mm	128mm	3mm	(12) M16, (1) M25, (1) M32	1
AFK22R5	AFK22R5	342mm	128mm	3mm	(21) M16, (1) M32, (1) M25	2

物料号	订货号	高度	宽度	深度	穿孔图案	压盖板类型
AFK32R5	AFK32R5	442mm	128mm	3mm	(21) M16, (10) M20	3

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE