

Hol-Sealers 孔密封件

Seal extra pushbutton holes, conduit openings and knockout openings against dust, dirt, oil and water with Hol-Sealers hole seals. Seals will cover any size or shape of hole from .19-in. diameter to maximum diameter shown in table. Can be used on enclosure walls up to .31-in. (8-mm) thick. Maintains enclosures Type rating 3R, 4, 4X (Stainless Steel version only) 12, and 13 when installed in an nVent HOFFMAN enclosure.

工业标准

UL 508A Component Recognized; Type 3R, 4, 4X, 12, 13; File No. E61997 (SS)

UL 508A Component Recognized; Type 3R, 4, 4X, 12, 13; File No. E61997 (SS)

碳钢孔密封件

CSA File No. 42186; Type 3R, 4, 12, 13

NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 12, 13

IEC 60529, IP66

Stainless Steel Hole Seals

CSA File No. 42186; Type 3R, 4, 4X, 12, 13

NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 4X, 12, 13

IEC 60529, IP66

功能

提供各种颜色和尺寸

提供耐油密封条

碳钢型带电镀螺柱 (10-32x5/8) 和翼形螺母

Stainless steel model has 300 series stainless steel stud (10-24x5/8) and wing nut



技术参数

物料号	订货号	材料	完成	颜色	颜色代码	厚度
ASPBGSS	59420	不锈钢 304	抛光			1.5mm
ASPBG	59690	低碳钢	粉末涂层	灰色	ANSI 61	1.5mm
AS100	59730	低碳钢	粉末涂层	灰色	ANSI 61	1.5mm
AS100SS	59460	不锈钢 304	抛光			1.5mm
AS050	59700	低碳钢	粉末涂层	灰色	ANSI 61	1.5mm
AS050SS	59430	不锈钢 304	抛光			1.5mm
AS350	59790	低碳钢	粉末涂层	灰色	ANSI 61	1.5mm
ASPB	59720	低碳钢	粉末涂层	灰色	ANSI 61	1.5mm
AS200	59760	低碳钢	粉末涂层	灰色	ANSI 61	1.5mm
AS075SS	59440	不锈钢 304	抛光			1.5mm
AS075	59710	低碳钢	粉末涂层	灰色	ANSI 61	1.5mm
AS125	59740	低碳钢	粉末涂层	灰色	ANSI 61	1.5mm
AS200SS	59490	不锈钢 304	抛光			1.5mm
ASPBSS	59450	不锈钢 304	抛光			1.5mm
AS150	59750	低碳钢	粉末涂层	灰色	ANSI 61	1.5mm
AS300	59780	低碳钢	粉末涂层	灰色	ANSI 61	1.5mm
AS250	59770	低碳钢	粉末涂层	灰色	ANSI 61	1.5mm
AS150SS	59480	不锈钢 304	抛光			1.5mm

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE