

19" Assembly Kit M6



如需标准接地，请至少在一个连接点处使用接地螺母和垫圈。

当 19" 安装套件与 19" 导电面板安装一起使用时，不需要接地锁紧螺母。

功能

该装配套件可将 19 英寸组件装配到机柜中
用于安装前面板, 或框架上的其他组件,
支持带方形开孔的滑轨安装件或深度支撑

完成: 镀锌
产品类型: 装配组件



技术参数

Table 1/2						
物料号	长度	包装数量	螺纹尺寸	材料	产品系列	类型
21101-809		50	M6	钢, ABS	RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Novastar, Eurorack, 户外	安装套件
21101-810		100	M6	钢, ABS	RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Novastar, Eurorack, 户外	安装套件
21100-435		8	M6	钢, ABS	RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Novastar, Eurorack, 户外	安装套件
21190-435		32	M6	钢, ABS	RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Eurorack, 户外	安装套件

物料号	长度	包装数量	螺纹尺寸	材料	产品系列	类型
21190-095		4	M6	钢, ABS	RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Eurorack, 户外	安装套件
21120-196	16m m	4	M6	钢		安装套件, 接地
21120-197	16m m	32	M6	钢		安装套件, 接地
21120-198	16m m	50	M6	钢		安装套件, 接地
21120-199	13m m	100	M6	钢		安装套件, 接地
21120-213		4	M6	钢		安装套件
21120-214		50	M6	钢		安装套件
21120-215		32	M6	钢		安装套件
21120-216		100	M6	钢		安装套件

Table 2/2

物料号	搭配	认证
21101-809	19" 仪器箱, 19" 壁挂式安装, 19" 室内机柜, 19" 室外机柜	RoHS
21101-810	19" 仪器箱, 19" 壁挂式安装, 19" 室内机柜, 19" 室外机柜	RoHS
21100-435	19" 仪器箱, 19" 壁挂式安装, 19" 室内机柜, 19" 室外机柜	RoHS
21190-435	19" 仪器箱, 19" 壁挂式安装, 19" Indoor Cabinets, 19" 室外机柜	RoHS
21190-095	19" 仪器箱, 19" 壁挂式安装, 19" 室内机柜, 19" 室外机柜	RoHS
21120-196	前面板, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21120-197	前面板, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21120-198	前面板, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21120-199	前面板, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21120-213	前面板, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21120-214	前面板, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21120-215	前面板, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21120-216	前面板, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

