

适于 MicroTCA 的 PSU 19 英寸 AC/DC，带管理 (PM EMMC) 双全尺寸

物料号

11098-547



MTCA PSU 600 是非常高效的电源模块 (PM)，适用 MicroTCA 应用。这款 600W 电源是最高效的 Double Full-Size 电源。这款电源模块带有集成管理控制器，非常适用于运行最新一代处理器且 AMC 模块较多的复杂通信系统。MTCA PSU 600 为 12 个 AMC、2 个冷却单元 (CU) 和 2 个 MicroTCA 承载集线器 (MCH) 提供所需的独立电源输入。

功能

双高度全尺寸宽度



产品属性

产品类型: 电源

类型: 19" 开关模式

搭配: MicroTCA 系统

交流输入电压: 90 – 264V

电源: 600W

输出电压数: 2

电压 1: 12V

电流 1: 6.8A

电压 2: 3.3V

电流 2: 0.18A

机架宽度: 6HP

深度: 186.65mm

高度: 148.3mm

净重: 1.315kg

包装数量: 1

*所示价格为每件价格，不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分，报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP)，即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中，因为运输时间可能会有所不同，具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品，在非推荐区域（“检测到的碰撞区域”）进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本，这可能会增加最初的报价。

其他产品详情

输出 数据 在下述环境下测得：Ta = - 25 ... 55 °C 且风量为 20 cfm。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE