


# 无头螺钉，钢镀镍，M3.0 x 8



## 物料号

**21100-646**

用螺钉或铆钉固定到 PCB。

## 功能

无头螺钉



## 产品属性

长度: 8mm

包装数量: 100

螺纹尺寸: M3

完成: 镀镍

材料: 钢

产品系列: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO

产品类型: 螺钉

类型: 无头螺钉

搭配: 插箱; 仪器箱; 机箱

\*所示价格为每件价格，不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分，报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP)，即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中，因为运输时间可能会有所不同，具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品，在非推荐区域（“检测到的碰撞区域”）进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本，这可能会增加最初的报价。

## 警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

| North America     | Europe                 | Asia                 | Middle East & India         |
|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|
| All locations     | Straubenhardt, Germany | Shanghai, China      | Dubai, United Arab Emirates |
| +1.763.422.2661   | +49.7082.794.0         | +86.21.2412.6943     | +971.4.378.1700             |
| Chat with us:     | Betschdorf, France     | Qingdao, China       | Bangalore, India            |
| nvent.com/schroff | +33.3.88.90.64.90      | +86.532.8771.6101    | +91.80.6715.2001            |
|                   | Warsaw, Poland         | Singapore            | Istanbul, Turkey            |
|                   | +48.22.209.98.35       | +65.6768.5800        | +90.216.250.7374            |
|                   | Assago, Italy          | Shin-Yokohama, Japan | Chat with us:               |
|                   | +39.02.932.7141        | +81.45.476.0271      | nvent.com/schroff           |
|                   | Chat with us:          | Chat with us:        |                             |
|                   | nvent.com/schroff      | nvent.com/schroff    |                             |



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE