

适用背板的 EuropacPRO 19 寸插箱套件，重型，改装屏蔽型，带前把手，3 U，355 mm

物料号

24567-164

用于安装背板的非 EMC 屏蔽型插箱，重型版本带有 tox 连接侧面板和前把手。

功能

带 H 型（“重型”）侧板的插箱，19 寸法兰固定在侧板上（TOX 冷焊）

扁平包装，节省空间

用于安装背板的后水平横梁，带绝缘条

“重”型水平横梁

抗冲击和振动性能高达 5 g


IP 20，符合 IEC 60529

抗冲击和振动性能经测试符合德国“Bahn”标准 BN 411002, BN 411003

内部和外部尺寸符合：IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1

器件负载高达 15 千克

此版本带前把手



产品属性

机架高度: 3U

深度: 355mm

包装数量: 1

用于安装: 背板

板深度: 160mm; 220mm; 280mm; 340mm

垫片类型: 不锈钢 EMC

耐冲击和振动性: 5g (force)

包含手柄: 是

安装: 机架

符合: IEC 60297-3-103

EMC 屏蔽: 否

完成: 阳极氧化; 钝化

材料: 铝

产品类型: 插箱/机箱

机架宽度: 84HP

静态负载: 15kg

净重: 1.585kg

*所示价格为每件价格，不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分，报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP)，即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中，因为运输时间可能会有所不同，具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品，在非推荐区域（“检测到的碰撞区域”）进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本，这可能会增加最初的报价。

其他产品详情

支持个性化配置: 支持较大范围高度，宽度和深度定制；根据不同应用可选多种规格导轨,内部附件和安装材料。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America	Europe	Asia	Middle East & India
All locations	Straubenhardt, Germany	Shanghai, China	Dubai, United Arab Emirates
+1.763.422.2661	+49.7082.794.0	+86.21.2412.6943	
Chat with us:	Betschdorf, France	Qingdao, China	+971.4.378.1700
nvent.com/schroff	+33.3.88.90.64.90	+86.532.8771.6101	Bangalore, India
	Warsaw, Poland	Singapore	+91.80.6715.2001
	+48.22.209.98.35	+65.6768.5800	Istanbul, Turkey
	Assago, Italy	Shin-Yokohama, Japan	+90.216.250.7374
	+39.02.932.7141	+81.45.476.0271	Chat with us:
	Chat with us:	Chat with us:	nvent.com/schroff
	nvent.com/schroff	nvent.com/schroff	



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE