

PMC 夹层板的电压编码键/销

物料号


60827-026

PMC 夹层板的电压键控/编码销。

功能

用于防止固定夹层板时发生意外损坏，键控/编码销通过螺钉固定至 VMEbus 板，以区分 3.3 V 和 5 V 工作电压。夹层板的相应位置有一个钻孔。键控/编码销可确保背板仅可接受具有相同工作电压的夹层板。对于双高度欧卡规格电路板，需要 2 件该元件。

PMC 夹层板的电压键控/编码销



产品属性

产品类型: 编码/键控指示器

产品系列: EuropacPRO; RatiopacPRO; CompacPRO; PropacPRO; Inpac

类型: 编码销钉

搭配: 插箱; 仪器箱; CompactPCI 系统; CompactPCI Serial 系统; PXI

螺纹类型: 公制

材料: 不锈钢

包装数量: 1

深度: 13.5mm

高度: 5mm

长度: 13.5mm

宽度: 5mm

*所示价格为每件价格，不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分，报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP)，即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中，因为运输时间可能会有所不同，具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品，在非推荐区域（“检测到的碰撞区域”）进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本，这可能会增加最初的报价。

其他产品详情

交货可能按规定 SPQ 执行（SPQ，如 5 件，10 件，50 件，等等），请谨慎选择后下单。我们会将不符合规定的订购数量（例如 2 件）更改为下一个可执行的标准包装量发货。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America	Europe	Asia	Middle East & India
All locations	Straubenhardt, Germany	Shanghai, China	Dubai, United Arab Emirates
+1.763.422.2661	+49.7082.794.0	+86.21.2412.6943	
Chat with us:	Betschdorf, France	Qingdao, China	+971.4.378.1700
nvent.com/schroff	+33.3.88.90.64.90	+86.532.8771.6101	Bangalore, India
	Warsaw, Poland	Singapore	+91.80.6715.2001
	+48.22.209.98.35	+65.6768.5800	Istanbul, Turkey
	Assago, Italy	Shin-Yokohama, Japan	+90.216.250.7374
	+39.02.932.7141	+81.45.476.0271	Chat with us:
	Chat with us:	Chat with us:	nvent.com/schroff
	nvent.com/schroff	nvent.com/schroff	



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE