

适于背板的 EuropacPro 19 英寸插箱套件, 重型, 可加装电磁屏蔽功能, 前把手

用于安装背板的非 EMC 屏蔽型插箱, 重型版本带有 tox 连接侧面板和前把手。

功能

带 H 型 (“重型”) 侧板的插箱, 19 寸法兰固定在侧板上 (TOX 冷焊)

扁平包装, 节省空间

用于安装背板的后水平横梁, 带绝缘条

“重” 型水平横梁

抗冲击和振动性能高达 5 g


IP 20, 符合 IEC 60529

抗冲击和振动性能经测试符合德国 “Bahn” 标准 BN 411002, BN 411003

内部和外部尺寸符合: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1

器件负载高达 15 千克

此版本带前把手



材料: 铝
完成: 阳极氧化; 钝化
EMC 屏蔽: 否
产品类型: 插箱/机箱



技术参数

Table 1/2

物料号	机架高度	深度	包装数量	用于安装	板深度	垫片类型
24567-161	3U	175mm	1	背板	160mm	不锈钢 EMC
24567-163	3U	295mm	1	背板	160mm, 220mm, 280mm	不锈钢 EMC
24567-164	3U	355mm	1	背板	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	不锈钢 EMC

物料号	机架高度	深度	包装数量	用于安装	板深度	垫片类型
24567-464	6U	355mm	1	背板	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	不锈钢 EMC
24567-461	6U	175mm	1	背板	160mm	不锈钢 EMC
24567-162	3U	235mm	1	背板	160mm, 220mm	不锈钢 EMC
24567-462	6U	235mm	1	背板	160mm, 220mm	不锈钢 EMC
24567-463	6U	295mm	1	背板	160mm, 220mm, 280mm	不锈钢 EMC

Table 2/2							
物料号	耐冲击和振动性	包含手柄	安装	符合	机架宽度	静态负载	认证
24567-161	5g (force)	是	机架	IEC 60297-3-103	84HP	15kg	RoHS
24567-163	5g (force)	是	机架	IEC 60297-3-103	84HP	15kg	RoHS, DB
24567-164	5g (force)	是	机架	IEC 60297-3-103	84HP	15kg	RoHS, DB
24567-464	5g (force)	是	机架	IEC 60297-3-103	84HP	15kg	DB, RoHS
24567-461	5g (force)	是	机架	IEC 60297-3-103	84HP	15kg	DB, RoHS
24567-162	5g (force)	是	机架	IEC 60297-3-103	84HP	15kg	RoHS, DB
24567-462	5g (force)	是	机架	IEC 60297-3-103	84HP	15kg	DB, RoHS
24567-463	5g (force)	是	机架	IEC 60297-3-103	84HP	15kg	DB, RoHS

其他产品详情

支持个性化配置: 支持较大范围高度，宽度和深度定制；根据不同应用可选多种规格导轨,内部附件和安装材料。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



我们强大的品牌组合:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE