

# 适于背板的 EuropacPro 19 英寸插箱套件, 加固型, 屏蔽型

适合安装背板的带增强型水平横梁和侧面板的插箱。



## 功能

带侧板和水平横梁的插箱, R 型“坚固”型材, 含 3 孔固定槽, 更加坚固 (性能提升 +60%, 与“重型”水平轨道的 2 孔固定槽比较)

### 铝结构

带用于背板的后水平横梁, 含绝缘条。特殊的适配器轨道支持安装传导散热组件

内部和外部尺寸符合: IEC 60297-3-100, -101, -102, -103, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10

1 GHz 时, EMC 电磁屏蔽约为 40 dB, 2 GHz 时, 约为 30 dB, 前提是正面覆盖屏蔽型前面板, 经测试符合 VG 95373 第 15 部分

IP 20, 符合 IEC 60529

通过 MIL 167 冲击和振动测试, IEC 61587 DL 3, MIL 810 G, MIL 901D. 在所有三个轴向抗冲击和振动。

扁平包装, 节省空间

支持定制, 例如开孔, 可提供不同的饰面或尺寸。可应要求提供适合机柜安装的带伸缩滑轨的插箱

“加固”型水平横梁

材料: 铝  
完成: 阳极氧化; 钝化  
产品类型: 插箱/机箱

技术参数

| Table 1/2 |      |       |      |      |       |        |
|-----------|------|-------|------|------|-------|--------|
| 物料号       | 机架高度 | 深度    | 包装数量 | 用于安装 | 板深度   | 垫片类型   |
| 24567-149 | 3U   | 295mm | 1    | 背板   | 160mm | 织物 EMC |
| 24567-449 | 6U   | 295mm | 1    | 背板   | 160mm | 织物 EMC |

| Table 2/2 |             |      |    |                                                                                           |      |      |
|-----------|-------------|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 物料号       | 耐冲击和振动性     | 包含手柄 | 安装 | 符合                                                                                        | 机架宽度 | 静态负载 |
| 24567-149 | 25g (force) | 是    | 机架 | IEC 60297-3-103, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11, MIL 167, MIL 810 G, MIL 901 D, IEC 61587 DL3 | 84HP | 25kg |
| 24567-449 | 25g (force) | 是    | 机架 | IEC 60297-3-103, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11, MIL 167, MIL 810 G, MIL 901 D, IEC 61587 DL3 | 84HP | 25kg |

其他产品详情

在线测试报告。

支持个性化配置: 支持较大范围高度，宽度和深度定制；根据不同应用可选多种规格导轨,内部附件和安装材料。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| North America<br>All locations<br>+1.763.422.2661<br>Chat with us:<br><a href="http://nvent.com/schroff">nvent.com/schroff</a> | Europe<br>Straubenhardt, Germany<br>+49.7082.794.0<br>Betschdorf, France<br>+33.3.88.90.64.90<br>Warsaw, Poland<br>+48.22.209.98.35<br>Assago, Italy<br>+39.02.932.7141<br>Chat with us:<br><a href="http://nvent.com/schroff">nvent.com/schroff</a> | Asia<br>Shanghai, China<br>+86.21.2412.6943<br>Qingdao, China<br>+86.532.8771.6101<br>Singapore<br>+65.6768.5800<br>Shin-Yokohama, Japan<br>+81.45.476.0271<br>Chat with us:<br><a href="http://nvent.com/schroff">nvent.com/schroff</a> | Middle East & India<br>Dubai, United Arab Emirates<br>+971.4.378.1700<br>Bangalore, India<br>+91.80.6715.2001<br>Istanbul, Turkey<br>+90.216.250.7374<br>Chat with us:<br><a href="http://nvent.com/schroff">nvent.com/schroff</a> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



我们强大的品牌组合:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE