


前面板 EMC 不锈钢屏蔽套件



不锈钢

EMC垫片将插入屏蔽型前面板的横向插槽（每个前面板 2 件）。

功能

不锈钢 EMC

垫片将插入屏蔽型前面板的横向插槽（每个前面板 2 件）

EMC 屏蔽条, 不锈钢

温度范围 -200°C - +160°C

搭配: 插箱; 仪器箱; 前面板

产品系列: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; PropacPRO; 框架式插入单元

产品类型: 屏蔽套件

材料: 不锈钢



技术参数


物料号	机架高度	包装数量	深度 (D)	高度 (H)	宽度 (W)
21101-775	2U	10	2.22mm	52mm	4.97mm
21101-776	2U	100			
21101-713	4U	10	2.22mm	142mm	4.97mm
21101-707	6U	10	2.22mm		4.97mm
21101-709	9U	10	2.22mm		4.97mm
21101-706	3U	100	2.22mm	97mm	4.97mm
21101-705	3U	10	2.22mm	97mm	4.97mm
21101-714	4U	100			
21101-777	5U	10			

物料号	机架高度	包装数量	深度 (D)	高度 (H)	宽度 (W)
21101-778	5U	100			
21101-708	6U	100			
21101-710	9U	100			

其他产品详情

请单独订购装配工具。

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America	Europe	Asia	Middle East & India
All locations	Straubenhardt, Germany	Shanghai, China	Dubai, United Arab Emirates
+1.763.422.2661	+49.7082.794.0	+86.21.2412.6943	
Chat with us:	Betschdorf, France	Qingdao, China	+971.4.378.1700
nvent.com/schroff	+33.3.88.90.64.90	+86.532.8771.6101	Bangalore, India
	Warsaw, Poland	Singapore	+91.80.6715.2001
	+48.22.209.98.35	+65.6768.5800	Istanbul, Turkey
	Assago, Italy	Shin-Yokohama, Japan	+90.216.250.7374
	+39.02.932.7141	+81.45.476.0271	Chat with us:
	Chat with us:	Chat with us:	nvent.com/schroff
	nvent.com/schroff	nvent.com/schroff	



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE