


Front Panel EMC Textile Shielding Kit, -40 up to +85°C



导电布 EMC 屏蔽条，可插入 U

型前面板右侧的插槽。垫片将粘在前面板上。适合高达 +85°C 的宽温环境。

功能

EMC导电布屏蔽条横向固定在前面板上部或型材右侧的凹槽中，具体视情况而定。

型材密封件，可以粘合到 19"

法兰或后角的接触表面上，实现U 型前面板的导电连接

温度范围 - 40 °C ... +85 °C

搭配: 插箱; 仪器箱; 前面板
产品系列: EuropacPRO; PropacPRO; RatiopacPRO AIR; PropacPRO; 框架式插入单元
产品类型: 屏蔽套件
材料: 热塑性合成橡胶




技术参数

物料号	机架高度	包装数量	深度 (D)	高度 (H)
21102-853	3U	10	1.62mm	97mm
21102-857	2U	10	1.62mm	52mm
21102-859	9U	10	1.62mm	365.5mm
21102-855	6U	10	1.62mm	232mm
21102-854	3U	100		
21102-858	4U	10		
21102-978	5U	10		
21102-856	6U	100		

需要 EMC 导电布垫片来为前面板提供屏蔽防护。

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客户代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America	Europe	Asia	Middle East & India
Allocations	Straubenhardt, Germany	Shanghai, China	Dubai, United Arab Emirates
+1.763.422.2661	+49.7082-794-0	+86.21-3413-6943	+971.4.378.1700
Chat with us:	Betschdorf, France	Qingdao, China	Bangalore, India
nvent.com/schroff	+33.3.88.90.64.90	+86.532.8771.6101	+91.80.6715.2001
	Warsaw, Poland	Singapore	Istanbul, Turkey
	+48.22.209.98.35	+65.6768.5800	+90.216.250.7374
	Assago, Italy	Shin-Yokohama, Japan	Chat with us:
	+39.02.932.7141	+81.45.476.0271	nvent.com/schroff
	Chat with us:	Chat with us:	
	nvent.com/schroff	nvent.com/schroff	



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE