


适用重型 PCB 的导轨附件, 坚固



This reinforced guide rail for heavy PCBs of the type accessory, forms a reliable interface between the subrack mechanics and the sub-assemblies. The guide rails can additionally be bolted to the horizontal

功能

适用特别重型的 PCB, 插入单元或机架类型插入单元

安装方式, 只能通过螺栓固定在 H 型 (重型) 和 R 型 (加固型) 水平轨道上

铝制型材

材料: 铝
完成: 阳极氧化
搭配: 插槽; 仪器箱; 机箱
产品系列: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac
产品类型: 导轨
类型: 重型



技术参数

物料号	包装数量	板深度	槽宽	颜色
34562-881	1	160mm	2	银色
34562-883	1	280mm	2	银色
34562-882	1	220mm	2	银色
34562-884	1	340mm	2	银色
34562-885	1	400mm	2	银色
34564-881	1	160mm	2.5	银色
34564-882	1	220mm	2.5	银色
34564-883	1	280mm	2.5	银色

物料号	包装数量	板深度	槽宽	颜色
34564-884	1	340mm	2.5	银色
34564-885	1	400mm	2.5	银色

其他产品详情

交货仅以标准包装数量为准。

请注意，交货数量会按照声明的标准包装量执行（例如，5 件、10 件、50 件等）我们会将不符合规定的订购数量（例如 2 件）更改为下一个可执行的标准包装量发货。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE