


# 适用于 19" 机箱和插箱的安装板



适用于重型组件或专有电子组件的安装板。适合 RatiopacPRO/-AIR、CompacPRO 和 EuropacPRO。

4,4" 型和加强型导轨不能与安装板组合使用。适用轻型 (L 型) 水平横梁凹槽的顶盖/底盖不能与安装板组合使用。

## 功能

用于重组件的装配

安装板,  
全宽: 安装板的宽度与插箱/系统机箱一样宽, 并固定在侧面板上

安装板, 非全宽: 通过装配条将部分宽度安装板固定到侧板

机箱板不能与 EMC 顶盖/底盖组合使用

材料: 铝  
产品类型: 安装板  
搭配: 插箱



## 技术参数

| 物料号       | 机架宽度 | 包装数量 | 深度          | 产品系列                                          | 宽度           | 认证   |
|-----------|------|------|-------------|-----------------------------------------------|--------------|------|
| 34562-750 | 42HP | 1    | 172.5m<br>m | EuropacPRO, CompacPRO, RatiopacPRO, PropacPRO | 217.99m<br>m | RoHS |
| 34562-759 | 63HP | 1    | 292.2m<br>m | EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO            | 324.67m<br>m | RoHS |
| 34562-752 | 84HP | 1    | 172.5m<br>m | EuropacPRO, CompacPRO, RatiopacPRO, PropacPRO | 431.35m<br>m | RoHS |
| 34562-755 | 63HP | 1    | 232.5m<br>m | EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO            | 324.67m<br>m | RoHS |
| 34562-758 | 42HP | 1    | 292.2m<br>m | EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO            | 217.99m<br>m | RoHS |

| 物料号       | 机架宽度 | 包装数量 | 深度          | 产品系列                                          | 宽度           | 认证   |
|-----------|------|------|-------------|-----------------------------------------------|--------------|------|
| 34562-870 | 84HP | 1    | 352.5m<br>m | EuropacPRO                                    | 431.35m<br>m |      |
| 34562-748 | 84HP | 1    | 112.5m<br>m | EuropacPRO, PropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO | 324.67m<br>m | RoHS |
| 34562-747 | 63HP | 1    | 112.5m<br>m | EuropacPRO, PropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO | 324.67m<br>m | RoHS |
| 34562-754 | 42HP | 1    | 232.5m<br>m | EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO            | 217.99m<br>m | RoHS |
| 34562-871 | 84HP | 1    | 412.5m<br>m | EuropacPRO                                    | 431.35m<br>m |      |
| 34562-756 | 84HP | 1    | 232.5m<br>m | EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO            | 431.35m<br>m | RoHS |
| 34562-751 | 63HP | 1    | 172.5m<br>m | EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO, PropacPRO | 324.67m<br>m | RoHS |
| 34562-760 | 84HP | 1    | 292.5m<br>m | EuropacPRO, PropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO | 431.35m<br>m | RoHS |
| 34562-746 | 42HP | 1    | 112.5m<br>m | EuropacPRO, PropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO | 217.99m<br>m | RoHS |
| 34562-745 | 28HP | 1    | 112.5m<br>m | EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO            | 146.88m<br>m | RoHS |
| 34562-753 | 28HP | 1    | 232.5m<br>m | EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO            | 146.88m<br>m | RoHS |
| 34562-757 | 28HP | 1    | 292.2m<br>m | EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO            | 146.88m<br>m | RoHS |
| 34562-749 | 28HP | 1    | 172.5m<br>m | EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO            | 146.88m<br>m | RoHS |

## 其他产品详情

请单独订购安装板装配套件。

应要求提供其他版本。

非全宽安装板需要固定条，请单独订购。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



我们强大的品牌组合:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE