

机架安全 Plus, 3 U, 230 / 400 V AC



nVent SCHROFF Rack Safety Plus 是一款 19" 配电单元，可用作中央电源开关，将交流电供应给电气/电子设备。此外，它还配备了紧急停止功能。

功能

带紧急停止功能的 19" 3 U 配电装置

作为中央电源开关向电气/电子装置供应交流电

400 V 三相或 230 V 单相电源输入，带熔断器

AC 输出，带多种接头，带 ON/OFF 开关

持续 AC 输出 (Service)

所有输出均受断路器保护

紧急停止功能符合 EN 60947-5-1 和 EN 60204-1 的要求，且可防止人为破坏

还可将额外的外部紧急停止按钮接入系统

功能: 紧急停止
搭配: Varistar CP; Novastar
附件类型: 配电附件
电流式漏电断路器: 是



技术参数

Table 1/2

物料号	产品类型	交流输入电压	相数	EMC 滤波器	电涌放电器	电涌限流器
21270-010	配电设备	230V	1	否	是	是
21270-011	配电设备	230V	1	否	否	否
21270-005	配电设备	230V	1	否	是	否
21270-003	配电设备	230V	1	否	否	否
21270-012	配电设备	400V	3	否	否	否
21270-001	配电设备	400V	3	是	是	是

Table 2/2				
物料号	断路器盖	机架高度	插座类型	包装数量
21270-010	是	3U	IEC C13	1
21270-011	否	3U	SCHUKO, IEC C13	1
21270-005	是	3U	SCHUKO	1
21270-003	否	3U	IEC C13	1
21270-012	否	3U	IEC C13, IEC C13 LOCK	1
21270-001	是	3U	SCHUKO, IEC C13	1

其他产品详情

要查看详细的可选功能配置信息及配置示例，请参考交付项目表。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE