

VITA 传导冷却组件



订购并管理一个零件号就可以包含整个传导散热组件，
包括零件标签和组件标签以及 Card-
Lok、助拔器、编码密钥，EMC 垫片和热垫。

功能

提供全面设计服务，包括热分析

可快速产出 3D 打印传导散热组件和框架以适配检查需要

可下载标准的CAD 模板 - 提供 3 U 和 6 U 模板

可提供黑色阳极氧化物、化学薄膜、化学镀镍涂层

提供 ESD 包装



技术参数

Table 1/2

物料号	搭配	夹持力	间隙宽度	设计特征	热性能	型材
3U260VITA30.1PS-700	导冷机箱	136 – 181kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)		较好	6.35 x 6.26 mm
3U260VITA46.0PS-700	导冷机箱	136 – 181kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)		较好	6.35 x 6.26 mm
3U260VITA48.2PS-311	导冷机箱	136 – 181kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)	容差补偿	较好	6.35 x 6.26 mm
3U260VITA48.2SS-311	导冷机箱	136 – 181kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)	容差补偿	较好	6.35 x 6.26 mm
3UVPX48.2-PS260HTSI-311	导冷机箱	272 – 318kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)	容差补偿	最佳	6.35 x 6.26 mm
6U260IEEE1101.2PS-700	导冷机箱	136 – 181kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)		较好	6.35 x 6.26 mm
6U260VITA30.1PS-700	导冷机箱	136 – 181kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)		较好	6.35 x 6.26 mm
6U260VITA46.0PS-700	导冷机箱	136 – 181kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)		较好	6.35 x 6.26 mm
6U260VITA48.2PS-311	导冷机箱	136 – 181kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)	容差补偿	较好	6.35 x 6.26 mm
6U260VITA48.2SS-311	导冷机箱	136 – 181kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)	容差补偿	较好	6.35 x 6.26 mm

Table 2/2					
物料号	机架高度	符合	方向	完成	材料
3U260VITA30.1PS-700	3U	ANSI/VITA 30.1-2008	主要		铝
3U260VITA46.0PS-700	3U	ANSI/VITA 46.0-2019	主要		铝
3U260VITA48.2PS-311	3U	ANSI/VITA 48.2-2020	主要	Black Anodized	铝
3U260VITA48.2SS-311	3U	ANSI/VITA 48.2-2020	次级	Black Anodized	铝
3UVPX48.2-PS260HTSI-311	3U				铝
6U260IEEE1101.2PS-700	6U		主要		铝
6U260VITA30.1PS-700	6U	ANSI/VITA 30.1-2008	主要		铝
6U260VITA46.0PS-700	6U	ANSI/VITA 46.0-2019	主要		铝
6U260VITA48.2PS-311	6U	ANSI/VITA 48.2-2020	主要	Black Anodized	铝
6U260VITA48.2SS-311	6U	ANSI/VITA 48.2-2020	次级	Black Anodized	铝

其他产品详情

nVent

可能会不定期修改其产品技术参数以符合适用的工业、军用或其他相关标准。除非另有书面协定，否则已取消或被取代的军用规格将被最新规格替代并完成认证。无论您是否已获得此类修改的通知，即使不同于原始技术参数或客户引用的技术参数，符合此类（最新或替代）技术参数的产品将被视为完全符合要求的合格产品。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

